

TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX

Spülenauszug


www.blum.com



Memo

i

Bedienkomfort



Öffnen durch Antippen, schwebelichter Lauf, sanftes und leises Schließen. Mit TIP-ON BLUMOTION wird aus Bewegung ein rundum harmonisches Komforterlebnis. Der Bewegungsablauf wird dabei rein mechanisch unterstützt.



TIP-ON BLUMOTION lässt sich mit einem geringen Frontspalt von 2.5 mm umsetzen



Weitere Informationen
zu TIP-ON BLUMOTION
für LEGRABOX unter:

➤ www.blum.com/tob_lbx

TIP-ON BLUMOTION im Spülenauszug

Der Spülenauszug nutzt vorhandenen Raum bestmöglich und garantiert zugleich optimalen Zugriff auf das Schrankinnere. Sowohl das Öffnen durch Antippen als auch das sanfte und leise Schließen des Auszugs sind nun bei LEGRABOX Spülenauszügen auch mechanisch mit TIP-ON BLUMOTION möglich.

Keinen Zentimeter verschenkt

Mit einem U-förmig ausgeschnittenen Spülenauszug wird der Platz rundum die Spüle bestmöglich genutzt. Schwämme, Spülmittel und Tabs sind ordentlich verstaut. So bleibt die Arbeitsfläche frei und Reinigungsmittel sind mit einem Griff zur Hand. Auch für Auszüge mit Siphonausschnitt im Bad geeignet.

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX



Hoher Bedienkomfort im Spülenauszug

Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit und TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer



Bestellinformation

1	Set TIP-ON BLUMOTION für Spülenauszug*			Gewicht (kg)**			
	NL (mm)	Einheit		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	350–600	L1***	T60L9340	≤ 20			
		L3	T60L9540				
	Bestehend aus: 2x TIP-ON BLUMOTION-Einheit 2x TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer 2x Synchronisierungsadapter LW ≥ 314 mm			15–40			
				* Möglich ab NL ≥ 350 mm ** Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszuges), für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion *** Nur mit 40 kg-Korpusschiene (750.) kombinierbar			

TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit dem Produktkonfigurator ermitteln www.blum.com/configurator

2	TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungswelle	
	Möglich ab LW ≥ 314 mm	
	Passend bis LW 1370 mm	
		T60.1125W

Planung

Platzbedarf im Korpus – Schubkasten/Frontauszug
* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene auf liegender Korpusseite ** inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Platzbedarf im Korpus – Innenschubkasten
* + 1 mm bei Montage der Korpusschiene auf liegender Korpusseite Mitnehmer-Set (ZI7.0M07): In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION nicht einsetzbar

Synchronisierung	Abstand Synchronisierungswelle zur Front		
	NL (mm)	X bei 750.xxx1S	X bei 750.xxx1M
	350	65 mm	80 mm
	400	85 mm	100 mm
	450	65 mm	80 mm
	500	65 mm	80 mm
	550	65 mm	80 mm
	600	65 mm	80 mm

LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge