

TIP-ON BLUMOTION สำหรับ LEGRABOX

ลิ้นชักได้อ่างซิงค์


www.blum.com



Memo

i

ใช้งานได้ง่าย



เปิดได้ง่ายแค่เพียงสัมผัส การเคลื่อนที่ที่ราบรื่น การปิดที่เงียบและนุ่มนวลด้วย TIP-ON BLUMOTION การทำงานที่เข้าคู่กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งทำงานด้วยระบบกลไก 100%



TIP-ON BLUMOTION สามารถใช้งานได้กับช่องว่างบานหน้าขนาดเล็ก 2.5 มม.

ลิ้นชักได้อ่างซิงค์ช่วยให้คุณใช้พื้นที่ที่มีอยู่ทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วย TIP-ON BLUMOTION ที่คุณสามารถเปิดลิ้นชักได้อ่างซิงค์ได้อย่างนุ่มนวล ด้วยการสัมผัสเบาๆ รวมถึงการปิดที่เงียบและนุ่มนวล

คุณค่าทุกตารางนิ้ว

ลิ้นชักได้อ่างซิงค์รูปทรงตัว U ทำให้คุณใช้พื้นที่ด้านข้างของอ่างซิงค์ล่างจานได้อย่างเต็มที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น ฟองน้ำ น้ำยาล้างจาน และทำให้พื้นที่ด้านบนที่ออปครวสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ และยังหยิบใช้ของต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก



เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
TIP-ON BLUMOTION
สำหรับ LEGRABOX ได้ที่:

> www.blum.com/tob_lbx

TIP-ON BLUMOTION สำหรับ LEGRABOX



ความง่ายในการใช้งานที่โดดเด่นด้วยลิ้นชักอ่างล้างจาน

ตั้งค่าชุดอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION ที่บรรจุและสลัก TIP-ON BLUMOTION



ข้อมูลการสั่งซื้อ

1	TIP-ON BLUMOTION สำหรับลิ้นชักอ่างล้างจาน			น้ำหนัก (กก.)				
	NL (มม.)	ชุดอุปกรณ์		10 กก.	20 กก.	30 กก.	40 กก.	
	350–600	L1***	T60L9340	≤ 20				
		L3	T60L9540					
	ประกอบด้วย: หน่วย TIP-ON BLUMOTION กลอน TIP-ON BLUMOTION ตัวแปลงการสอดประสาน LW ≥ 314 มม.			15–40				
			* เหมาะสำหรับ NL ≥ 350 มม. ** ช่วงน้ำหนักที่แนะนำ (น้ำหนักของลิ้นชักและสิ่งของที่อยูภายใน) เพื่อฟังก์ชันการเปิดและการปิดที่ดีที่สุด *** สามารถรวมกับโครงตู้ 40 กก. (750) เท่านั้น					

ทำการคำนวณอย่างถูกต้องสำหรับหน่วย TIP-ON BLUMOTION ของคุณโดยใช้ตัวตั้งค่าผลิตภัณฑ์: www.blum.com/configurator

2	ราวเชื่อมอุปกรณ์ TIP-ON BLUMOTION		
	เหมาะสำหรับ LW ≥ 314 มม.		
	เหมาะสำหรับ LW ขึ้นไปถึง 1370 มม.		
			T60.1125W

การวางแผน

ความต้องการของพื้นที่ภายในตู้ - ลิ้นชัก / ลิ้นชักแบบดึงออกที่มีบานหน้าสูง

+ 1 มม. สำหรับการประกอบแบบดันด้านข้างตู้แนวนอน

** รวมการปรับแบบพลิก 2 มม.

ความต้องการของพื้นที่ภายในตู้ - ลิ้นชักภายใน

+ 1 มม. สำหรับการประกอบแบบดันด้านข้างตู้แนวนอน

ชุดกลอน (Z17.0M07)

ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ TIP-ON BLUMOTION ได้

การทำงานสอดประสานกัน			
สำหรับ LW ≥ 314 มม.	ระยะระหว่างขาตัวสอดประสานและบานหน้า		
	NL (มม.)	X สำหรับ 750.xxx1S	X สำหรับ 750.xxx1M
	350	65 มม.	80 มม.
	400	85 มม.	100 มม.
	450	65 มม.	80 มม.
	500	65 มม.	80 มม.
	550	65 มม.	80 มม.
	600	65 มม.	80 มม.

LW ความกว้างภายในตู้

NL ความยาวรางลิ้นชัก